

Øye-/ansiktsdusjer for laboratorier og skoler. Benkmodeller.

Bruksområder:

NAL1: Kun øyedusj. Ved håndtering av ikke-etsende produkter.

NAL2: Ved håndtering av syrer.

Vi kan gjennom våre leverandører tilby et bredt utvalg av nøddusjer for laboratorier og skoler.

Dusjene for laboratoriemiljø finnes som hvitlakkerte, forkrommede eller rustfrie utførelser. Andre farger kan spesialbestilles.

Øye- og ansiktsdusjen bør tilkobles temperert vann. I tillegg anbefales det å montere en sikkerhetsblander av type ND15.

Type NAL1 (3597)

NRF:	450 32 01
Kapasitet:	Ca. 8 l/min
Arbeidstrykk:	2,4 - 7,0 bar
Tilkobling:	DN 15 utvendig
Ventil:	Forkrommet messing

Øyedusjen er i svingbar utførelse med automatisk trykk- og mengderegulator.

Beskyttelseslokkene over spylehodene åpnes av vannstrømmen når dusjen aktiveres.

Utløseren, trykkplatehendelen, er montert på øyedusjen, like over benkehøyde.

Dusjen har en svingradius på 90 grader.

Type NAL2 (3568)

Kapasitet:	Ca. 26 l/min
Arbeidstrykk:	2,4 - 7,0 bar
Tilkobling:	DN 15 utvendig
Ventil:	Forkrommet messing
Spylehode:	ABS Plast

Denne øye- og ansiktsdusjen er i fellbar utførelse. Den har automatisk drenering og har også automatisk trykk- og mengderegulator. Armlengden er på 330 mm.

Nøddusjen utløses ved å løfte den opp/dra den ned til den står vinkelrett mot vegg. Beskyttelseslokkene over spylehodene åpnes av vannstrømmen når dusjen aktiveres.

Forøvrig er ventilen selvdrenerende, og partikkelfilter kan fåes som ekstraustyr.

Rett til endringer uten varsel. Alle rettigheter ifølge norsk lov 16.06.72 -no 47 par. 1,7,8,9

