

Øye-/ansiktsdusjer for laboratorier og skoler. Benkmodeller.

Bruksområder:

NAL1: Ved håndtering av ikke-etsende produkter

NAL2: Ved håndtering av etsende produkter.

Vi kan gjennom våre levrandører tilby et bredt utvalg av nøddusjer for laboratorier og skoler.

Dusjene for laboratoriemiljø finnes som hvitlakkerte, forkrommede eller rustfrie utførelser. Andre farger kan spesialbestilles.

Øye- og ansiktsdusjen bør tilkobles temperert vann og en sikkerhetsblander monteres. (Se produktblad 7.200)

Type NAL1

NRF:	450 32 01
Kapasitet:	Ca. 8 l/min
Arbeidstrykk:	2,4 - 7,0 bar
Tilkobling:	DN 15 utvendig
Ventil:	Forkrommet messing

Øyedusjen er i svingbar utførelse med automatisk trykk- og mengderegulator.

Denne øyedusjen har to beskyttelseshylser over øyeskyllerene. Disse må løsnes manuelt før bruk av øyedusjen.

Utløseren, trykkplatehøden, er montert på øyedusjen, like over benkehøyde.

Dusjen har en svingradius på 90 grader.

Type NAL2

Kapasitet:	Ca. 26 l/min
Arbeidstrykk:	2,4 - 7,0 bar
Tilkobling:	DN 15 utvendig
Ventil:	Forkrommet messing
Spylehode:	ABS Plast

Denne øye- og ansiktsdusjen er i fellbar utførelse. Den har automatisk drenering og har også automatisk trykk- og mengderegulator.

Nøddusjen utløses ved å løfte den opp/dra den ned til den står vinkelrett mot veggen. Beskyttelseslokkene over spylehodene åpnes av vannstrømmen når dusjen aktiveres.

Forøvrig er ventilen selvdrenerende, og partikkelfilter kan fåes som ekstrautstyr.

NAL1



NAL2

